

# 硬度快速测试盒 TH10/TH100

## 测量参数

总硬度

## 典型应用

软化出水、锅炉给水硬度的快速测定

## 产品类型

型号:TH 10

5ml水样时, TH10每滴1.0ppm

10ml 水样时, TH10每滴0.5ppm


型号:TH 100

5ml水样时, TH100每滴10ppm

10ml水样时, TH100每滴5ppm

- 精确: 每次挤压都是滴下同样容量的指示剂
- 快速: 滴入指示剂, 马上变色
- 易懂: 一眼即可判断药剂颜色变化
- 经济: 计算滴数即可知道硬度浓度, 无需购买分析仪器

1mmol/l = 100ppm CaCO<sub>3</sub>



## 使用说明

- 1 取出硬度测试盒, 内有硬度指示剂、取样瓶
- 2 用取样瓶取 5mL 水样
- 3 把硬度指示剂往水样中滴定, 并不断摇匀
- 4 当水样中有硬度时, 水样会显示粉红色
- 5 滴定至粉红色变为墨绿色, 停止滴定并记下滴数



杰普公司硬度测试盒用于快速测定水质总硬度浓度, 测试简单快速, 大约 1min, 可随时随地快速测试水质总硬度。

